

◎ 製品名：はばか郎1日用(5回分) はばか郎10(10回分) はばか郎20(20回分) はばか郎100(100回分)

■種類 携帯トイレ

■特徴 災害時など水がなくてもトイレが使えなくても排泄物を処理できます。材料はすべて日本製です。また、10年保存が可能なので備蓄用として保管することもできます。商品は4種類あり使用する人数によってそれぞれ適した回数分を用意しました。

製品写真



仕様

| | |
|----------------|---|
| 寸法(梱包) | 100回分 W214×D150×H206mm |
| 寸法(パッケージ) | 5回分 W150×D10×H210mm 10回分 W190×D15×H260mm 20回分 W250×D20×H200mm |
| 重量(梱包) | 100回分 2.75Kg |
| 重量(パッケージ) | 5回分130g 10回分266g 20回分505g 100回分2.75Kg |
| セット内容 | 吸水凝固剤 排泄袋 处理保存袋 取扱説明 |
| 凝固剤の主成分 | 高分子ポリマー |
| 使用回数 | 1回程度 |
| 使用方法 | 洋式トイレの場合、既存の便器の便座を上げ排泄袋を便器いっぱいに広げ便器のフチにかぶせ外側に折り返します。和式便器や組立便器の場合も同様に使用できます。排泄後、給水凝固剤を上からまんべんなくふりかけます。排泄後、排泄袋を取り出し、開口部をしっかりと結び収納保存袋に入れて可燃ごみとして処分します。 ※可燃ごみとして処分するときは、各自治体の条例に準じて処理してください。 |
| 性能 1個あたりの最大吸収量 | 約800cc |
| 性能 凝固継続期間 | 10年間 |
| 性能 臭気対策 | 天然植物抽出剤使用 |
| 性能 菌の抑制対策 | 抗菌性材は、良質安全な高分子ポリマーに配合されている |
| 廃棄方法 | 可燃ごみ※各自治体の条例に準じて処理してください。 |
| 保管条件 | 高温多湿を避け直射日光が当たらない涼しい場所に保管してください |
| 保管・保証期間 | 購入後10年保管 |
| 販売価格(税抜) | 5回分950円 10回分1,800円分 20回分3,500円 100回分16,000円 (税別) |
| 問合せ先 | 株式会社セットアップ横浜 TEL045-475-6007 FAX045-475-6015 yamada.n@nara-const.co.jp |
| URL | https://setup-yokohama.jp/ |
| 備考 | まだ世間ではトイレや排せつ行為について暗いイメージがあります。いざ災害が起きたときも、はばか郎を備えていればトイレをためらうことなく安心して使用してもらいたい思いで、このはばか郎が誕生しました。また、今回簡易トイレとセットでご購入頂ける特別セットも販売しております。 |

製品名

非常用トイレ処理パック はばか郎

携帯トイレに関する性能項目

以下の項目は、携帯トイレにおいて災害用トイレ普及・推進プロジェクトにて推奨している性能です

○：対応 -：非対応

| 項目 | | 対応 | 詳細 |
|----|---------------------------------------|----|---|
| 1 | 1回あたりの最大吸収量が300cc以上であること ¹ | ○ | 約800cc |
| 2 | 凝固継続期間が1ヶ月以上であること ² | ○ | 1ヶ月以上 |
| 3 | 消臭もしくは防臭機能を有すること | ○ | 消臭機能を有するポリマーを使用 植物抽出物消臭剤配合 |
| 4 | 菌への対策（抗菌等）が講じられていること | ○ | 抗菌機能を有するポリマーを使用 |
| 5 | 袋に関する規格を提出できること | ○ | 便袋 HDPE 黒色袋 厚み0.025mm 保存袋 LDPE 乳白色袋 0.027mm |

*1 人間の1回当たりの排泄量約200cc～300cc

*2 収集までの期間が長くても1ヶ月である想定